

## 設置性

床置きだけでなく、壁掛けにも対応。

別売の金具で、壁掛け設置も可能。室内のスペースをより広く有効に使えます。

壁掛け金具 DAS-T1 (別売) 本体希望小売価格2,100円(税抜2,000円)

## 便利

簡単便利な気配り設計!

- ニオイセンサーによる自動運転で面倒な設定不要!
- 生活シーンに合わせた設定が可能なニオイセンサーの感度切替スイッチ付
- 集じんフィルターお手入れ時期のお知らせ表示

畳数の目安  
 ~20畳  
 (33㎡)  
 ※発生源の量による

高機能プラズマイオンUV脱臭機  
**HDS-3000V**  
 オープン価格\*

サッと拭き  
 フラットパネル

24時間の電気代  
 約**3.6**円<sup>※1</sup>

弱運転、プラズマ除菌(弱)のとき



高さ  
 643mm

奥行  
 262mm

幅  
 274mm

※1.実際に使用になる時の消費電力は、地域や住宅構造、使用条件(運転/停止の回数・設定運転モード等)により変化しますので、目安としてご覧ください。新電力料金の目安(単価は1kWh=22円(税込・全国10電力会社平均))で試算しています。この単価は標準的な家庭の月間使用量(295kWh/月)の場合であり、ご家庭の月間総消費電力により単価は異なります。

### 仕様一覧

運転モード	自動/弱/強/急速(30分間)/脱臭フィルターオートクリーン		
風量 (m³/分)	自動:1.0~1.9/弱:0.7/強:1.9/急速:3.0/脱臭フィルターオートクリーン:-		
運転音 (dB)	自動:24~39/弱:19/強:39/急速:48/脱臭フィルターオートクリーン:-		
消費電力 (W)	自動:10~16 <sup>※2</sup> /弱:9 <sup>※2</sup> /強:16 <sup>※2</sup> /急速:32/脱臭フィルターオートクリーン:67		
外形寸法/質量	幅 274mm × 奥行 262mm × 高さ 643mm / 7.4kg		
脱臭方式	脱臭フィルターオートクリーンユニット (金属酸化触媒ハニカムフィルター + ヒーターユニット)		
	UVデオドラントユニット (金属酸化触媒フィルター+オゾン)	消臭成分放出	
除菌方式	UVランプ (紫外線照射)	プラズマイオン (除菌成分放出)	
集じん方式	プレフィルター	カテキン集じんフィルター	
フィルター交換不要	金属酸化触媒ハニカムフィルター (自動再生)	プレフィルター (水洗い対応)	集じんフィルター (水洗い対応)
快適便利機能	うるおいカセット 集じんフィルター お手入れお知らせランプ センサー感度 切替スイッチ	脱臭フィルターオートクリーン 手動ボタン 壁掛け対応	風向調節ルーバー プラズマ除菌 切替スイッチ 持ち運び用手掛け 二重皮膜電源コード
ユニバーサル機能	大きな操作ボタン	運転モードブザー	
安全装置	過電流防止 (電流ヒューズ)	温度過昇防止 (自動復帰サーモスタット/温度ヒューズ)	転倒検知
定格電圧	100V 50/60Hz 電源コード長 2m		

●交換用 カテキン集じんフィルター(別売) 部品番号:9450505004 希望小売価格:5,250円(税抜5,000円)

※2. プラズマ除菌「強」のとき(プラズマ除菌「弱」のときは最大約4W低下します。)

## 安全に関するご注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。取扱を誤りますと、火災・ケガの原因になることがあります。●燃焼器具と併用して使用する場合は換気してください。一酸化炭素中毒を起こすことがあります。



### 長年ご使用の脱臭機の点検をぜひ!

こんな症状はありませんか?

- スイッチを入れても運転しなかったり、途中で止まったりする。
- コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- 本体が異常に熱かったり、こげ臭いニオイがする。
- ファン回転中に異常な音や振動がする。
- その他異常や故障がある。

左記のような症状の時は、使用を中止し、電源プラグを抜いて故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検をご相談ください。

●PLAZION(プラズイオン)は、株式会社富士通ゼネラルの商標です。

●長期のご使用により、お部屋の空気中の成分がフィルターに付着し、吹き出し口からニオイとして放出される場合がありますが、定期的メンテナンスをすることで、低減させることができます。●たえず製品の改良を行っておりますので、一部仕様の変更があります。●印刷物ですので実際の製品の色とは若干異なる場合があります。●オープン価格の商品には希望小売価格を定めておりません。●このカタログに掲載の商品の本体希望小売価格には配送費、設置調整費、据付部品・工事費及び使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。●このカタログに掲載されている製品には保証書が添付されています。ご購入の際に記入事項をご確認のうえ、必ず販売店より受け取りください。●高機能プラズマイオンUV脱臭機の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。



(株)富士通ゼネラルは環境マネジメントシステムに関するISO(国際標準化機構)14001:2004の認証を取得しております。

修理および部品等に関するお問い合わせは、サポートセンター窓口へ。

※ナビダイヤルはPHSおよびIP電話からはご利用になれませんので下記電話番号へおかけください。

■修理のご依頼を集中してお受けします。  
 ☎0570-089-111 FAX. 0120-070-220(フリーダイヤル) TEL. 044-861-7700

■技術のご相談をお受けします。  
 ☎0570-089-333 FAX. 0120-070-247(フリーダイヤル) TEL. 044-857-3000

■サービス部品のご注文をお受けします。  
 ☎0570-089-222 FAX. 0120-070-255(フリーダイヤル) TEL. 044-861-7800

●修理受付、部品のご注文、技術情報等はホームページでもご案内しております。  
 ホームページアドレス——— <http://www.fujitsu-general.com/jp/support/>

購入のご相談、お取り扱い方法など...

株式会社 富士通ゼネラル ホーム機器事業部 営業推進部 ☎213-8502 神奈川県川崎市高津区末長1116番地(本社) TEL.044(861)7649 FAX.044(861)7866

※内容は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ご用命、お問い合わせは当店へ

このカタログの内容は2009年9月現在のものです。

株式会社 富士通ゼネラル

本社 〒213-8502 神奈川県川崎市高津区末長1116番地

☎044(861)7649

<http://www.fujitsu-general.com/jp/>

# 除菌+抗菌

## ウイルス・菌を徹底除去。

ツイン除菌とカテキンの抗菌作用がウイルスや菌の活性を抑制し、スピーディな徹底脱臭とうるおい成分がオフィスや公共施設の快適な室内環境を保ちます。



プラズイオン  
**PLAZION**  
 ツイン除菌+3WAY脱臭

<sup>※1</sup> 浮遊ウイルスも <sup>※2</sup> 付着菌も <b>ツイン除菌</b> <b>新開発</b>	<sup>※4</sup> カテキンフィルター採用 <sup>※3</sup> <b>抗菌</b> <b>新機能</b>	<b>臭気判定士(国家資格)が設計&amp;監修</b> <b>スピード脱臭</b> <b>新開発</b>	<b>うるおいカセット装備</b> <b>ビタミンC誘導体放出</b> <b>新機能</b>
---	--	---	--

※1.特定非営利活動法人バイオメディカルサイエンス研究会にて、プラズマイオンを放出した120L試験ボックス内のウイルス量の変化をブラック法で測定。3分間で99.99%抑制。※2.財団法人日本紡績検査協会にて、試験菌液を滴下したPEフィルムをプラズマイオンを発生させながら9L容器内で、24時間培養。生菌数が99.97%減少。※3.財団法人日本化学繊維検査協会 生物試験センターにて、菌液吸取法(JIS L 1902)により測定。18時間培養で25,000個が20個以下(カテキンフィルター)、同じく約20,000個が約25,000,000個(綿標準白布)。※4.抗菌効果のあるカテキン(柿渋抽出エキス)入り集じんフィルターを採用。

株式会社 富士通ゼネラル  
<http://www.fujitsu-general.com/jp/>

本カタログに掲載しております商品の価格には、配送費、設置調整費、据付部品・工事費及び使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。